

エア混入式タンクレス発泡機

発泡機NT一A



用途

▶ 食品加工機、加工ライン、 床・壁の発泡洗浄

仕 様	
タイプ	洗浄剤:水圧希釈方式 発 泡:エアー混入方式
運転圧力	給水圧:0.2~0.5MPa(推奨0.3MPa) 空気圧:0.15~0.4MPa(推奨0.25MPa)
耐薬	塩素系洗浄剤、アルカリ性洗浄剤対応

I	品名	梱内容	外装寸法	外装重量	材質
		発泡機本体 排出ホース(ノズル付) エア接続ホース 洗剤吸上ホース	幅 500mm 高さ 300mm 奥行 500mm	7.0kg	SUS304

特長

- ▶ 準備簡単なタンクレス発泡機で希釈液調整の必要なし。 誰でもすぐに使用できます。
- エア一混入式で、リッチな泡がしっかり加工機に付着。 すみずみまで逃さず洗浄できます。
- 発泡洗浄剤を用いた食品加工場の洗浄を、手間をかけずに素早く行えます。

発泡洗浄で効率的に清掃

●発泡洗浄とは・・・

洗浄剤をムース(泡)にして汚れを分解・浮き上が らせる洗浄方法です。



詳細仕様

詳細仕様	
本体サイズ	W 210mm × H 373mm × D 51mm
本体重量	2.5kg
希釈倍率	5倍~20倍希釈 チップの交換による調整 (作業作業は当社技術員がいたします)
流量	3L/min
エア要求量	70L/min

●発泡洗浄の特長

【省力化】

洗浄剤をムース状(泡)にする事で、広い面積を 手間をかけずに洗浄することが可能です。

【ムラなくモレなく】

分解困難な加工機器、ブラシの届かない洗浄機 もくまなく洗浄できます。

使い方



- ①付属の排出ホース(カプラ付)を接続口に接続します。 ②給水口(3/4R)に水道を接続します。 ③付属のエア接続ホース(カプラ付)を接続口に接続します。 ④付属の洗剤吸上ホースを、盤裏側の接続口に接続し、

ホース先を洗剤容器内に垂らします。

- ⑤水道元栓を開け、エア接続口のレバーを開けます。 発泡洗浄レバーをOPENに合わせ、発泡ノズルの 手元レバーを倒すと発泡します。 ※空気圧調整バルブで泡質を調整できます。
- 度設定を行えば、次回以降は⑤の作業だけで発泡洗浄が可能です。

取り付け例

壁に固定



移動可能な架台



当社技術員にご相談ください。

使用上の注意

🔼 使用上の注意

- ●取扱い時は必ず、炊事用手袋、マスク、保護メガネを着用する。
- ●必ず換気をよくして使用する。
- ●ミストを吸入しないようにする。
- ●使用後は手を良く洗う。
- ●当社専用の発泡洗浄剤をご使用ください。

ライオンハイジーン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28 TEL03(6739)9050(代)

札幌 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-1-1 TEL.011(207)7824 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-3-20 TEL.022(222)8250 仙台 東京 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28 TEL.03(6739)9055 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2-3-4 TEL.052(220)6760 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 TEL.06(7739)8425 大阪 福岡 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8 TEL.092(852)5918 ●取り扱い店